

**Garant****DNMG 150608 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250661 HB7020
GTIN	4045197948588
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	WSS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Zvrst	HB7020
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje