

Garant**DNMG 150612 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250663 HB7020
GTIN	4045197948595
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Rezalni material	HM
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	HB7020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	WSS
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje