

**Garant****TNMG 160408 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251435 HB7020
GTIN	4045197948618
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Lomilec odrezkov	WSS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje