

Garant**WNMG 080412 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251967 HB7020
GTIN	4045197948663
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	WSS
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Zvrst	HB7020
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje