

Garant**CNMG 120412 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250159 HB7020
GTIN	4045197948724
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Lomilec odrezkov	WSM
Podajanje f	0,3 - 0,45 mm/v
Zvrst	HB7020
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje