

Garant**TNMG 160408 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251545 HB7020
GTIN	4045197948755
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	WSM
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Podajanje f	0,25 - 0,45 mm/v
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje