

**Garant****WNMG 080408 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252071 HB7020
GTIN	4045197948786
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Zvrst	HB7020
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	WSM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,25 - 0,45 mm/v
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje