

Garant**WNMG 060408 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252065 HB7020
GTIN	4045197948779
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,25 - 0,45 mm/v
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	WSM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje