

Garant**WNMG 080412 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252073 HB7020
GTIN	4045197948793
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,25 - 0,45 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Lomilec odrezkov	WSM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje