

Garant**CCMT 060202 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260051 HB7020
GTIN	4045197948809
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,2 - 1 mm
Podajanje f	0,15 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	WSS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Zvrst	HB7020
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje