

Garant**DNMG 150408, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150408 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	SG
Zvrst	HB7035-1
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje