

Garant**Tračni metri v mm/colah, Dolžina: 3m**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	461910 3
GTIN	4045197949295
Razred artikla	41H

Opis

Izvedba:

Posebej kakovosten merilni trak z ohišjem iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, in samodejnim navijanjem traku.

Za popoln oprijem so kontaktne površine in gumb za zaustavitev prevlečeni z

dvokomponentno prevleko Haptoprene.

Drсни ležaji s teflonom skrbijo za mehko drsenje in izredno lahen tek.

Inovativni blažilnik iz posebne gume absorbira povratno energijo in varuje zapestje.

Vstavljen aluminijasti profil na spodnji strani za natančno postavitev.

Poseben prozorni lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. Dodatna prevleka proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

mm-/colska delitev

Tehnični opis

Dolžina traku	3 m
Dolžina ohišja	62 mm
Višina ohišja	59 mm
Širina ohišja	26 mm

Širina traku	13 mm
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 5 m	026240 5
---	----------