

Garant**Vpenjalni čepi za pozicioniranje, Ø d1 × dolžina l1: 20X30mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370105 20X30
GTIN	4045197949417
Razred artikla	31E

Opis

Prednosti:

- Zaradi napete vzmeti ne prihaja do preobremenitve notranje mehanike, zato ni obrabe.
- Blažijo vibracije in nihanja.
- Samodržne, nobenega nenamerne sproščanja pri vibracijah.
- Visoka natančnost ponovitve $\pm 0,03$ mm.
- Ploščata izvedba.
- Preprosto upravljanje.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje, fiksiranje, prestavljanje, menjavo in varovanje obdelovancev, plošč, priprav itd.

Material:

Poboljšano jeklo, brunirano.

Tehnični opis

Zev ključa ₂	6 mm
Dolžina l ₂	13,6 mm

Zev ključa ₁	38 mm
Dolžina _{l₃}	10 mm
Držalna sila	6 kN
za vpenjalne plošče $\pm 0,05$	25 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni čep