

**Garant****Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412690 200
GTIN	4045197949394
Razred artikla	41A

**Opis****Izvedba:**

Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom. **Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 20 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni.

Dvokomponentno ohišje s **površino Haptoprene za dober oprijem.** Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilno sredstvo, olje in prah – tudi s podatkovnim kablom. Merilne površine so zelo fino lepane. Prednastavitev mer.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498948, vmesnik za tipkovnico art. 498963.

**Rezervni del:**

Kapica podatkovnega izhoda art. 412237 vel. D, držalo za baterijo art. 412237 vel. B.

**Tehnični opis**

Standard	ISO 13385
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1

Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Preklop odčitavanja	mm/cole
Dolžina konic	50 mm
Z globinskim omejevalnikom	da
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 200 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranjepomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

## Pribor

Vmesnik za tipkovnicoUSB Tip G2	498963 G2
Vijak za držalo za merilnik globine	412236
Pokrov za pomično merilo Tip B	412237 B

Pokrov za pomično merilo Tip D

412237 D

Tip SPRING

412240 SPRING