

Garant**Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 412690 300 |
| GTIN | 4045197949707 |
| Razred artikla | 41A |

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom. **Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 20 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni.

Dvokomponentno ohišje s **površino Haptoprene za dober oprijem.** Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilno sredstvo, olje in prah – tudi s podatkovnim kablom. Merilne površine so zelo fino lepane. Prednastavitev mer. Brez merilnika globine

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, vmesnik za tipkovnico art. 498963.

Rezervni del:

Kapica podatkovnega izhoda art. 412237 vel. D, držalo za baterijo art. 412237 vel. B.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Standard | ISO 13385 |
| Merilno območje | 0 - 300 mm |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Odčitavanje | 0,01 mm |
| Preklop odčitavanja | mm/cole |
| Dolžina konic | 64 mm |
| Odčitavanje | 0,0005 col |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Kalibriranje | A1 |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm |
| Vmesnik | USB-vmesnik |
| Vmesnik | Vmesnik RS232C |
| Merilno orodje | digitalno |
| Material | Plemenito jeklo, INOX |
| vse dele | kaljeno |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |

Storitve

| | |
|---|------------|
| DAkks-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm | 021010 300 |
| KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm | 021000 300 |

Pribor

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Vmesnik za tipkovnicoUSB Tip G2 | 498963 G2 |
| Vijak za držalo za merilnik globine | 412236 |
| Pokrov za pomično merilo Tip B | 412237 B |
| Pokrov za pomično merilo Tip D | 412237 D |
| Tip SPRING | 412240 SPRING |