

Garant**Podaljšek navojnega svedra s pripravo za hitro vpenjanje, Tip: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338460 11
GTIN	4045197953186
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- Dolga izvedba.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Sprednji del podaljška je opremljen s pripravo za hitro vpenjanje.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER vpenjalne stročnice za navojne svedre z notranjim 4-kotnikom.

Prednosti:

- Hitra in natančno ponovljiva menjava podaljškov navojnih svedrov s hitrovpenjalno spojko.
- Skoraj poljubno kombiniranje podaljškov z enakim premerom D_3 oziroma sojemalnim 4-kotnikom K_2 .

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Primerno za:

Vpenjalo za hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Tehnični opis

Podaljšek K_2	14,5 mm
za \emptyset navoja držala d_2	14 mm
Podaljšek $\emptyset D_3$	18 mm
za nazivni \emptyset navoja d_1 DIN 374/376	M18
Podaljšek L_2	49 mm
Podaljšek $\emptyset D_4$	24 mm
Podaljšek L_3	149 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek