



Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, neprevlečeni, Ø DC h8: 8 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	113005 8
GTIN	4045197952493
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

z notranjim hlajenjem: ne

Standard: DIN 1897

Toleranca nazivnega Ø: h8

Kot konice: 130 stopinj

Število rezil Z: 2

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 25 mm

Dolžina utorov L_c : 37 mm

Celotna dolžina L: 79 mm

Ø držala D_s : 8 mm

Podajanje f v jeklo < 750 N/mm²: 0,1 mm/v

Tehnični opis

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	25 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Dolžina utorov L_c	37 mm
Nazivni Ø D_c	8 mm
Celotna dolžina L	79 mm
Standard	DIN 1897
Število rezil Z	2
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm ²	0,1 mm/v

Ø držala D _s	8 mm
Kot konice	130 stopinj
Serija	HOLEX CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	N
Držalo	Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Pribor

Garnitura HOLEX kratkih svedrov HSS Clever Drill art. 113005, tip N, v kaseti Tip 1-10

113510 1-10