



Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, neprevlečeni, Ø DC h8: 11,5 mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 113005 11,5 |
| GTIN | 4045197952738 |
| Razred artikla | 12B |

Opis

Izvedba:

Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

z notranjim hlajenjem: ne

Standard: DIN 1897

Toleranca nazivnega Ø: h8

Kot konice: 130 stopinj

Število rezil Z: 2

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 29,75 mm

Dolžina utorov L_c : 47 mm

Celotna dolžina L: 95 mm

Ø držala D_s : 11,5 mm

Podajanje f v jeklo < 750 N/mm²: 0,1 mm/v

Tehnični opis

| | |
|--|----------|
| Ø držala D_s | 11,5 mm |
| Standard | DIN 1897 |
| Toleranca nazivnega Ø | h8 |
| Nazivni Ø D_c | 11,5 mm |
| Dolžina utorov L_c | 47 mm |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 | 29,75 mm |
| Podajanje f v jeklo < 750 N/mm ² | 0,1 mm/v |
| Celotna dolžina L | 95 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Število rezil Z | 2 |
| Kot konice | 130 stopinj |
| Serija | HOLEX CleverDrill |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS |
| Tip | N |
| Držalo | Cilindrično držalo |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |