



Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, neprevlečeni, Ø DC h8: 18,5 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	113005 18,5
GTIN	4045197952899
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

z notranjim hlajenjem: ne

Standard: DIN 1897

Toleranca nazivnega Ø: h8

Kot konice: 130 stopinj

Število rezil Z: 2

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 36,25 mm

Dolžina utorov L_c : 64 mm

Celotna dolžina L: 127 mm

Ø držala D_s : 18,5 mm

Podajanje f v jeklo < 750 N/mm²: 0,2 mm/v

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Ø držala D_s	18,5 mm
Celotna dolžina L	127 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm ²	0,2 mm/v
Toleranca nazivnega Ø	h8
Standard	DIN 1897
Dolžina utorov L_c	64 mm
Nazivni Ø D_c	18,5 mm

Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	36,25 mm
Kot konice	130 stopinj
Serija	HOLEX CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	N
Držalo	Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri