

**Garant**
**XNEU 14T7 ANEN-W Ploščica s širokim ravnalnim robom, HB7520, Tip: UNI**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213468 UNI
GTIN	4045197953223
Razred artikla	21A

**Opis**
**Izvedba:**

Obračalna ploščica s širokim ravnalnim robom z 1 rezilom.

**Priporočilo:**

**Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.**

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}}$

Dolžina planega rezalnega roba 8 mm.

maksimalna globina rezanja  $a_{p\text{ maks.}}$ : 6 mm

**Tehnični opis**

Tip	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEU 14T7 ANEN-W
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks.}}$	6 mm

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje