

HOLEX**Precizni višinski zarisovalnik z vodoravno nastavljivo zarisovalno iglo, Višina zarisovanja: 600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	443720 600
GTIN	4045197953476
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Stabilna noga z lepno stojno površino. Z nastavljivo merilno letvijo, lupo in vijakom za utrditev. Odčitavanje 0,02 mm. Ničelna točka skale in zarisovalne konice so usklajene z naležno površino noge (možnost zarisovanja od „0“). Mere z risbe je zato mogoče prenesti neposredno brez preračunavanja. Zarisovalna igla je **opremljena s karbidno trdino in v vodoravni smeri nastavljiva za 140 mm** (npr. za težko dostopna mesta). Ozka izvedba zarisovalne igle za zarisovanje v ozkih utorih. Ergonomska oblika noge preprečuje dotik zarisovalne igle z roko.

Tehnični opis

Dolžina osnovne ploskve	190 mm
Nonij	1/50 mm
Širina osnovne ploskve	120 mm
Kalibriranje	E1
Točnost	0,06 mm

Presek merilnega stebra	35×12 mm
Standard	Tovarniški standard
Material	Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

Storitve

Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Pribor

Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino Območje nastavljanja 140 mm	443730 140
--	------------