



## Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 63 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 305439 25     |
| GTIN                  | 4045197953773 |
| Razred artikla        | 32A           |

### Opis

#### Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

- **Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **Prehod navrtan (brez nastavitvenega vijaka).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

#### Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

#### Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.

### Tehnični opis

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Zunanji Ø D               | 42 mm            |
| za ER-vpenjalne stročnice | 25               |
| Previsna dolžina A        | 160 mm           |
| Vpenjalna širina          | 1 - 16 mm        |
| Trn za rezkarje           | HSK-A 63 A = 160 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1      |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Standard vpenjalnega trna                    | DIN 69893                         |
| Standard vpenjalnega trna                    | DIN 69882-6                       |
| Oblika                                       | A                                 |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 μm                            |
| Strategija odrezovanja                       | HSC                               |
| Izvertina Balluffchip                        | da                                |
| Vrsta izdelka                                | Glave za vpenjalne stročnice      |

---

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25 | 309680 25 |
|--|-----------|