

HOLEX**Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 63 ultra kratka, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	305427 25
GTIN	4045197953735
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

- **Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **Prehod navrtan (brez nastavitvenega vijaka).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	42 mm
Previsna dolžina A	75 mm
Vpenjalna širina za ER-vpenjalne stročnice	1 - 16 mm 25
Trn za rezkarje	HSK-A 63 ultra kratka

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-6
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309680 25
--	-----------