

Garnitura merilnega orodja 9-delna, Število delov: 9**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	685600 9
GTIN	2050001944542
Razred artikla	66H

Opis**Izvedba:**

Sistemski kovček L-BOXX® iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem in trkom, v celoti zaščiten pred brizgajočo vodo. Robusten povezovalni mehanizem omogoča preprosto in hitro povezovanje oz. razstavljanje kovčkov ter transport več povezanih sistemskih kovčkov iz umetne mase do 40 kg. Pokrov je obremenljiv do 100 kg, kapaciteta polnjenja do 25 kg.

Obseg dobave:

Jekleni metri: 1 kos art. 461805 vel. 300
Pomično merilo: 1 kos art. 410100 vel. 150
Tračni meter: 1 kos art. 462201, vel. 2,5
Zarisovalna igla iz karbidne trdine, ravna: 1 kos, art. 458800 vel. HM
Preizkuševalnik napetosti: 1 kos art. 473010
Laserski daljinomer: 1 kos art. 465540 vel. 60
Kotnik z naslonom, točnost 2: 1 kos art. 452600 vel. 150×100
Vodna tehtnice: 1 kos art. 467010 vel. 250
Zložljivi meter iz umetne mase: 1 kos art. 466200 vel. 2
Vložek za pokrov kovčka: 1 kos art. 693352
Shranjevanje v: L-BOXX® art. 693330 vel. 102

Napotek:

Ob dobavi je orodje pospravljeno. Primerni voziček na kolesih za transport do 5 kosov L-BOXX® vel. 102 je na voljo pod art. 693370 vel. 5.

Tehnični opis

Masa	3,6 kg
Izvedba	Z merilnim orodjem
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2,5 m	462201 2,5
Brezkontaktni preizkuševalnik napetosti	473010
Ravna zarisovalna igla s konico iz karbidne trdine Tip	458800
Pomično merilo Merilno območje 150 mm	410100 150
Vodna tehtnicaz vklopnim magnetom Dolžina 250 mm	467010 250
Kotnik z naslonomtočnost 2 Dolžina krakov 150X100 mm	452600 150X100
Sistemski kovček iz umetne mase L-BOXX®, prazen Tip 102	693330 102
Vložek za pokrov kovčka, posamično	693352
Zložljivi meter iz umetne mase Dolžina 2 m	466200 2
Laserski daljinomer Doseg 60 m	465540 60
Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjavenmat, z merilom na zadnji strani Celotna dolžina 300 mm	461805 300