

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Kolenska ročica	259015 2
Dolžina glave L ₁	26 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 1616H12
Vijak kolenske ročice	259018 2
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Velikost držala	16 mm
Velikost ploščice	12 mm
Podložna ploščica	259031 20
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500