

Mitutoyo**Digitalno pomično merilo s sistemom AOS in preklopom mm/cole, Merilno območje: 150mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412639 150
GTIN	4946368667751
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

- **Absolutno merjenje; nastavljanje ničle ni potrebno, zato je merjenje hitro in zanesljivo.**
- **Majhna poraba energije (20000 h neprekinjene uporabe), prikaz stanja napolnjenosti baterije.**

Merilni rezultat je prikazan z razločnimi števkami (višina 9 mm). Elektromagnetni merilni sistem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** zagotavlja povečano zaščito proti vodi in prahu.

S preklopom mm/cole.

S **pogonskim kolescem.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Pokrov predala za baterije art. 412239 vel. B.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4
Pogonsko kolesce	da
Preklop odčitavanja	mm/cole
Čas delovanja	20.000 h
Standard	ISO 13385

Merilno območje	0 - 150 mm
Z globinskim omejevalnikom	da
Odčitavanje	0,01 mm
Dolžina konic	40 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Število vključenih baterij	1
Višina števil LCD prikazovalnika	9 mm
Kalibriranje	A1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Merilni postopek merilne naprave	elektromagnetni induktivni postopek
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Pokrov predala za baterije Tip B	412239 B