



Samonivelirni križni črtni laser GLL, Tip: 3-80C



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	468490 3-80C
GTIN	3165140888301
Razred artikla	46T

Opis

Izvedba:

Kompakten križni črtni laser s samonivelirnimi laserskimi črtami. Hitra vodoravna in navpična izravnava laserskih črt. Robustna izvedba z mehko oblogo, ki ščiti pred udarci. Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo. Dodatno dve navpični točki.

Ena vodoravna in 2 navpični 360-stopinjski laserski črti omogočajo številne nove načine uporabe za sočasno označevanje, izravnavanje in niveliranje v notranjem področju. Veliko delovno območje do 120 m s pomočjo profesionalnega sprejemnika LR 7 (pribor). Veliko delovno območje do 120 m s pomočjo profesionalnega sprejemnika LR 7 (pribor). Vmesnik Bluetooth za daljinsko upravljanje za natančna dela brez dotikanja naprave. **CAL Guard** nadzoruje laser in javlja negativne vplive in potrebo po kalibriranju. Alternativno napajanje z baterijami AA (4x). Nastavljanje višine z blokado za varno in natančno izravnavo z univerzalnim držalom BM1.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Akumulator s hitrim polnilnikom, univerzalni nosilec BM1, laserska ciljna plošča, zaščitna mapa, transportni kovček.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 54
------------------	-------

Doseg	30 m
Točnost	±0,2 mm/m
Območje niveliranja	±4 stopinj
Doseg s sprejemnikom	120 m
Dolžina	162 mm
Navoj stojala	1/4 col
Navoj stojala	5/8 col
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Višina	148 mm
Masa	900 g
Razred laserja	2
Širina	84 mm
Pakiranje	Transportni kovček
Barva laserja	rdeča
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Križni črtni laser