

Garant**Držala za struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, levo, Velikost držala / ploščice L: 10/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	271996 10/11
GTIN	4045197954756
Razred artikla	21W

Tehnični opis

Celotna dolžina L	125 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 4
Funkcijska širina L ₄	10 mm
Dolžina glave L ₁	17,5 mm
Velikost držala	10 mm
Kot naklona	1,5 stopinj
Velikost ploščice	11 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500

