

Garant**Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 250mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 860050 250 |
| GTIN | 4045197559647 |
| Razred artikla | 81D |

Opis**Izvedba:**

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitvev zateznega momenta, zanesljivo vpetje.

Premična čeljust **zaščito pred drsenjem**, ki preprečuje nenamerno razpiranje pritegnjene spona. Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160.

Premična pritisna ploščica z vgrajeno **blokada vretena preprečuje popuščenje** vretena pri vibracijah. Maksimalni prenos sile zaradi **močnega ročaja** z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebno žilavega polipropilena. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.

Standard:**DIN 5117****Rezervni del:**

Zaščitni pokrovček art. 860051.

Tehnični opis

| | |
|-------------------|---------|
| Območje vpenjanja | 250 mm |
| Prevesna dolžina | 120 mm |
| Presek vodila | 29×9 mm |
| Vrsta izdelka | Spone |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Garnitura pritisnih kap12-delna Tip 250 | 860051 250 |
|---|------------|