

**Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860100 300
GTIN	4008158014470
Razred artikla	82C

**Opis****Izvedba:**

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitvev zateznega momenta, zanesljivo vpetje. Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.

**Standard:****DIN 5117****Tehnični opis**

Območje vpenjanja	300 mm
Prevesna dolžina	140 mm
Presek vodila	32×10 mm
Vrsta izdelka	Spone

