

**Garant****Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860050 300
GTIN	4045197559654
Razred artikla	81D

**Opis****Izvedba:**

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitvev zateznega momenta, zanesljivo vpetje.

Premična čeljust **zaščito pred drsenjem**, ki preprečuje nenamerno razpiranje pritegnjene spona. Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160.

Premična pritisna ploščica z vgrajeno **blokado vretena preprečuje popuščenje** vretena pri vibracijah. Maksimalni prenos sile zaradi **močnega ročaja** z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebno žilavega polipropilena. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.

**Standard:****DIN 5117****Rezervni del:**

Zaščitni pokrovček art. 860051.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina	140 mm
Območje vpenjanja	300 mm
Presek vodila	32×10 mm
Vrsta izdelka	Spone

---

## Pribor

Garnitura pritisnih kap12-delna Tip 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------