

## Priključni regal za profile, Višina: 3000mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	991489 3000
GTIN	4058255038190
Razred artikla	960

### Opis

#### Izvedba:

Za pokončno in pregledno skladiščenje lahkega in težkega dolgega materiala, npr. strešnih letev, cevi za polaganje, letev, tramov itd. Zelo primerni tudi ta uporaba v samopostrežnem področju. Različna uporaba pregradnih rok omogoča različne širine prekatov. Nagib 10°.

#### Obseg dobave:

1 nosilni okvir, 5 nosilnih prečk, 2 podložni ploščici, talne ploščice, 4 talna sidra (brez pregradnih prečk).

#### Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke oranžni RAL 2004, **prašno barvanje**.

#### Napotek:

- **Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic art. 991481.**
- **Skladiščno blago sme biti največ 500 mm višje od regala!**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**
- **Pregradne roke, art. 991490 vel. 500 ali art. 991490 vel. 750, naročite posebej.**

### Tehnični opis

Širina predelka	2700 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	2786 mm
Nosilni okvir	S610-M18-U
Navpična obremenitev (posamično polje)	1135 kg
Bočna obremenitev na eno pregradno roko	25 kg
Višina	3000 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Vrsta izdelka	Regali za profile

---

## Pribor

Talno sidro za nosilne okvirje paletnih regalov	991470
---	--------