

**Kotnik brez naslona iz eloksiranega aluminija. točnost 1, Dolžina krakov: 75X50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	451050 75X50
GTIN	4067263117865
Razred artikla	42F

Opis**Izvedba:**

Kotnik iz kaljenega aluminija (HRC 63). Odpornost proti koroziji. Nemagneten. Črno eloksirana, nebleščeča površina, odporna proti praskam. Zelo fino obdelane merilne površine. Jasno čitljiva, lasersko gravirana skala.

Tehnični opis

Presek kraka	15 × 4 mm
Dolžina daljšega kraka	75 mm
Dolžina krakov	75×50 mm
Pravokotnost	0,014 mm
Dolžina krajšega kraka	50 mm
Kalibriranje	F1
Standard	Tovarniški standard

Točnost	1
Material	Aluminij
vse dele	kaljeno
Merilne ploskve	rezkan
Vrsta izdelka	Kotniki brez naslona

Storitve

DAkS-kalibriranjekotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750
Kalibriranjekotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 100 mm	025000 100