



## Enoročna spona s preklopom, Vpenjalne letve: 650mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860280 650
GTIN	4008158028552
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

Drsna tračnica iz vlečenega jekla, brunirana. Drsni in nepremični lok, ohišje in in ročica so iz poliamida ojačanega s steklenimi vlakni in odpornega proti lomu. Veliki ravni vpenjalni površini omogočata vpenjanje okoli tračnice. Praktičen **vrtljiv gumb** za hiter **preklop** iz vpenjanja na razpiranje. S sprostitutveno ročico za hitro prestavljanje.

#### Uporaba:

Univerzalno uporabne, udobna enoročna uporaba za manjšo silo vpenjanja (do 1200 N).

**Vpenjanje in razpiranje s hitrim preklopom.**

### Tehnični opis

Širina razpiranja	75 - 685 mm
Območje vpenjanja	650 mm
Presek vodila	20×5 mm
Prevesna dolžina	85 mm
Maksimalna vpenjalna sila	1200 Nm

Vrsta izdelka

Spone