



Enoročna spona s preklopom, Vpenjalne letve: 160mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860280 160
GTIN	4008158028521
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Drsna tračnica iz vlečenega jekla, brunirana. Drsni in nepremični lok, ohišje in in ročica so iz poliamida ojačanega s steklenimi vlakni in odpornega proti lomu. Veliki ravni vpenjalni površini omogočata vpenjanje okoli tračnice. Praktičen **vrtljiv gumb** za hiter **preklop** iz vpenjanja na razpiranje. S sprostitveno ročico za hitro prestavljanje.

Uporaba:

Univerzalno uporabne, udobna enoročna uporaba za manjšo silo vpenjanja (do 1200 N).

Vpenjanje in razpiranje s hitrim preklopom.

Tehnični opis

Prevesna dolžina	85 mm
Širina razpiranja	75 - 235 mm
Območje vpenjanja	160 mm
Presek vodila	20×5 mm
Maksimalna vpenjalna sila	1200 Nm

Vrsta izdelka

Spone