

**Garant****Komponente za predalni blok na kolesih Smer potiskanja, stranska stena, Tip: R27E****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942948 R27E
GTIN	4045197526373
Razred artikla	91H

**Opis****Izvedba:**

Par transportnih nosilcev s kolesi – s po 2 trdno nameščenima in 2 kolesoma za zavijanje (Ø 100 mm) z zavoro, kolesa so nameščena na nosilno traverzo. **Upoštevajte smer vrtenja koles.** Nosilnost 600 kg pri enakomerno porazdeljenem bremenu.

**Primerno za:**

Transportni nosilci s kolesi, primerni za ohišje omare za orodje iz kataloške skupine 94 (do 08/2019) z **dimenzijami 36×27E in 54×27E**. Iz varnostnih razlogov (nevarnost prevračanja) je maksimalna uporabna višina ohišja 900 mm. **Potiskanje s strani stranske stene.**

**Napotek:**

- **Predali v omarah za orodje na kolesih morajo biti opremljeni z zaporo proti izvlečenju. Predali se pri zapiranju avtomatsko zapahnejo, s čimer je preprečeno, da bi se med transportom odpirali. Zapore proti izvlečenju za predale iz kataloške skupine 94 (do 08/2019) najdete pod art. 949605 v seznamu nadomestnih delov.**
- **Pri nosilnosti koles (600 kg) upoštevajte tudi lastno maso omare.**
- **Upoštevajte zeleno smer vrtenja koles.**

**Tehnični opis**

Tip	R27E
Število koles za zavijanje z zavoro	2

Število koles za zavijanje brez zavore	2
Ø trdno nameščenega kolesa	100 mm
Ø kolesa za zavijanje	100 mm
maksimalna skupna nosilnost	600 kg
Smer vrtenja	Smer globine omare
Vrsta izdelka	Ročaj