



Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860000 250
GTIN	4008158008769
Razred artikla	83J

Opis

Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitev zateznega momenta, zanesljivo vpetje.

Premična čeljust **zaščito pred drsenjem**, ki preprečuje nenamerno razpiranje pritegnjene spona. Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160. Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.

Vpenjalna sila do 6000 N.

Standard:

DIN 5117

Rezervni del:

Zaščitni pokrovček art. 860115.

Tehnični opis

Presek vodila	29×9 mm
Prevesna dolžina	120 mm

Območje vpenjanja	250 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Garnitura pritisnih kap8-delna Ø pritisne plošče 30 mm	860115 30
Vario-vpenjalni nastavek, par	862950