

**Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 200mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 860100 200 |
| GTIN | 4008158006918 |
| Razred artikla | 82C |

Opis**Izvedba:**

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitvev zateznega momenta, zanesljivo vpetje. Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.

Standard:**DIN 5117****Tehnični opis**

| | |
|-------------------|---------|
| Presek vodila | 27×7 mm |
| Prevesna dolžina | 100 mm |
| Območje vpenjanja | 200 mm |
| Vrsta izdelka | Spone |

