

**Garnitura čeljusti z nazobčenim robom, 3-delna, za glavo, Ø 200 mm, Tip: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313953 2
GTIN	2050001945891
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Kaljene vpenjalne čeljusti. Za zunanje vpenjanje surovcev z ozobljenjem $1,5 \times 60^\circ$.
Bruniran.

Napotek:

Primerni za BISON – 2405K; Kitagawa B 200/BA/HOB/NL/N/NA;
Matsumoto H/HA/ZA.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	62 - 90 mm
Širina utora n	14 mm
Navoj M	M6
Značilnost blagovnega imena	Ø 200 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik