

**Garnitura čeljusti z nazobčnim robom, 3-delna, za glavo, Ø 250 mm, Tip: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313955 5
GTIN	2050001946072
Razred artikla	33T

**Opis****Izvedba:**

Kaljene vpenjalne čeljusti. Za zunanje vpenjanje surovcev z ozobljenjem  $1,5 \times 60^\circ$ .  
Bruniran.

**Napotek:**

Primerni za BISON – 2405K; Kitagawa B 200/BA/HOB/NL/N/NA;  
Matsumoto H/HA/ZA.

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina	202 - 260 mm
Širina utora n	16 mm
Navoj M	M6
Značilnost blagovnega imena	Ø 250 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik