



## Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 400mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860000 400
GTIN	4008158009223
Razred artikla	83J

### Opis

#### Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitev zateznega momenta, zanesljivo vpetje.

Premična čeljust **zaščito pred drsenjem**, ki preprečuje nenamerno razpiranje pritegnjene spona. Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160. Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.

Vpenjalna sila do 6000 N.

#### Standard:

**DIN 5117**

#### Rezervni del:

Zaščitni pokrovček art. 860115.

### Tehnični opis

Prevesna dolžina	175 mm
Območje vpenjanja	400 mm

Presek vodila	32×10 mm
Vrsta izdelka	Spone

---

## Pribor

Garnitura pritisnih kap8-delna Ø pritisne plošče 37 mm	860115 37
Vario-vpenjalni nastavek, par	862950