



Varnostni navijalnik gibljive cevi, ohišje iz umetne mase Voda, Ø 9,5 x13,5 mm, Tip: 14S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080073 14S
GTIN	7391390327505
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Varnostni navijalnik gibljive cevi z vodilom za cev in nadzorovanim, močnim uvlekom cevi. Nezlomljivo, zaprto **ohišje iz umetne mase** za uporabo na področjih, kjer je veliko umazanije in prahu. Kompaktna izvedba in preprosta montaža na steno ali strop z območjem vrtenja **180°**. PU-cev, primerna za **večji pretok**; velika odpornost proti obrabi; z jeklenimi priključki za stisnjeni zrak.

Navijalnik gibljive cevi za vodo, primeren za uporabo v vlažnem in mokrem okolju, idealen za spiranje, za postaje za polnjenje tekočin in območja spiranja. PU-cev zelene barve za boljše razlikovanje

Napotek:

Vodna spojka, glejte art. 080149 vel. 1/2.

Tehnični opis

Barva cevi	zelena
Uporabna dolžina cevi	14 m
Maksimalni obratovalni tlak	9 bar
Material ohišja	Umetna masa

Barva ohišja	modra
Material cevi	Poliuretan
Navijalna avtomatika SCS	da
Notranji Ø cevi	9,5 mm
Izhodni priključek	3/8 col
Zunanji Ø cevi	13,5 mm
Vhodni priključek	3/8 col
Višina ohišja	409 mm
Širina ohišja	490 mm
Globina ohišja	190 mm
primerno za	Tekočine
Značilnost blagovnega imena	Ø 9,5 ×13,5 mm
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi

Pribor

Varnostna spojka z zunanjim navojem, aluminij Priključni zunanji navoj 1/2 col	080153 1/2
Univerzalna enoročna hitra spojka za vodne cevi Priključni notranji navoj 1/2 col	080149 1/2