



Varnostni navijalnik kabla, Tip: 17S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081192 17S
GTIN	7391390327543
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Navijalniki kabla z **avtomatiko za izvlečenje in navijanje kabla, z večkratnim zaskokom na obrat**. Proti lomu odporno, zaprto **ohišje iz umetne mase**. Z zaščito **pred pregrevanjem** in robustnim neoprenskim kablom H07RN-F s priključkom z vtičnico.

Enostavna montaža na steno oz. strop, z območjem vrtenja **180°**.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Uporaba:

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih kablov.

Napotek:

Za vzmetne navijalnike gibljive cevi glejte art. 080066 do 080079.

Tehnični opis

Širina	190 mm
Nazivna priključna moč (razvit)	2400 W
Struktura kabla	3G1,5

Material kabla	Neoprenska guma
Nazivna napetost	250 V
Dolžina kabla	17 m
Višina	410 mm
Dolžina	490 mm
Razred kabla	H07RN-F
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Vrsta izdelka	Navijalnik kabla