

HOLEX**Mehko kladivo brez odboja, prevlečeno z umetno maso, Ø glave kladiva:
30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	755260 30
GTIN	4045197959706
Razred artikla	72D

Opis**Izvedba:**

Jekleno telo kladiva, brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic. Kladivo je v celoti prevlečeno z umetno maso. Temperaturna obstojnost od –20 °C do 90 °C.

Tehnični opis

Material ročaja	Jeklo
Masa	0,4 kg
Ø glave kladiva	30 mm
Celotna dolžina	280 mm
Material ohišja	Jeklo
Za material	s prevleko iz umetne mase
Dolžina glave	80 mm
Vrsta izdelka	Kladiva

