

Par nosilnih prečk LNS 100 × 50, Dolžina nosilne prečke: 2700 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	991337 2700
GTIN	4058255037407
Razred artikla	96P

Opis

Izvedba:

Hladno oblikovani profili škatlaste oblike s privarjenimi obešali. Vsako obešalo je opremljeno z do 5 čvrstimi kavliji, da je obremenitev paletnih nosilnih stebrov enakomerno porazdeljena. Nosilnost prekata do 3250 kg na par nosilnih prečk.

Obseg dobave:

2 kosa nosilnih prečk za obešanje v nosilne okvirje, vklj. s po 2 varovalnima zatičema.

Lakiranje:

Podobna oranžni RAL 2004 **prašnata barva**.

Napetek:

Nove nosilne prečke s širino 50 mm so le v paru združljive s starimi nosilnimi prečkami s širino 40 mm.

Višina prečk: 100 mm

Nosilnost para nosilnih prečk: 1840 kg

Tehnični opis

Nosilnost para nosilnih prečk	1840 kg
Dolžina nosilne prečke	2700 mm
Tip nosilne prečke	LNS 100 × 50
Področje uporabe	Paletni regali
Višina prečk	100 mm
Vrsta izdelka	Deli za paletne regale

