

**Par nosilnih prečk LNS 110 × 50, Dolžina nosilne prečke: 2700 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	991341 2700
GTIN	4058255037414
Razred artikla	96P

**Opis****Izvedba:**

Hladno oblikovani profili škatlaste oblike s privarjenimi obešali. Vsako obešalo je opremljeno z do 5 čvrstimi kavliji, da je obremenitev paletnih nosilnih stebrov enakomerno porazdeljena. Nosilnost prekata do 3250 kg na par nosilnih prečk.

**Obseg dobave:**

2 kosa nosilnih prečk za obešanje v nosilne okvirje, vklj. s po 2 varovalnima zatičema.

**Lakiranje:**

Podobna oranžni RAL 2004 **prašnata barva**.

**Napetek:**

Nove nosilne prečke s širino 50 mm so le v paru združljive s starimi nosilnimi prečkami s širino 40 mm.

Višina prečk: 110 mm

Nosilnost para nosilnih prečk: 2580 kg

**Tehnični opis**

Tip nosilne prečke	LNS 110 × 50
Nosilnost para nosilnih prečk	2580 kg
Dolžina nosilne prečke	2700 mm
Področje uporabe	Paletni regali
Višina prečk	110 mm
Vrsta izdelka	Nosilna prečka

