

**Garant**
**Vpenjalo za podaljšek navojnega svedra, SK 40, Ø d: 18 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338462 18
GTIN	4045197963901
Razred artikla	31M

**Opis**
**Izvedba:**

Kaljeni in prenapeti.

**Prednosti:**

Hitra in natančno ponovljiva menjava podaljškov navojnih svedrov s hitrovpenjalno spojko.

**Uporaba:**

Za neposredno prilagoditev podaljška navojnega svedra na stroju.

**Primerno za :**

Podaljšek navojnega svedra art. 338460 vel. 11–13.

z notranjim hlajenjem: da

Previsna dolžina A: 60 mm

Ø D<sub>1</sub>: 29 mm

Ø D<sub>2</sub>: 48 mm

**Tehnični opis**

Ø D <sub>2</sub>	48 mm
Previsna dolžina A	60 mm
Ø D <sub>1</sub>	29 mm
Trn za rezkarje	SK 40
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Pribor za glavo za vrezovanje navoja

