

Garant**Jeklena vijčna spona, z zložljivim ročajem, Vpenjalne letve: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860490 300
GTIN	4045197604286
Razred artikla	81D

Opis**Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritiska ploščica z vgrajeno **blokado vretena preprečuje popuščanje** vretena pri vibracijah. Maksimalni prenos sile zaradi **močnega ročaja** z oprijemljivo površino Haptoprene® in jedrom iz posebno žilavega polipropilena. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

Spona v celoti iz jekla, z zložljivim ročajem. Hitro primikanje in vpenjanje obdelovanca v zaskočenem, navpičnem položaju ročaja. **Prepognjen ročaj omogoča zatezanje z večjo silo in neutrujajoče delo.**

Presek vodila: 25×12 mm

Prevesna dolžina: 140 mm

Tehnični opis

Prevesna dolžina	140 mm
Presek vodila	25×12 mm

Območje vpenjanja	300 mm
Vrsta izdelka	Spone