



Jeklena vijčna spona, Vpenjalne letve: 800mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 860500 800 |
| GTIN | 4008158034232 |
| Razred artikla | 83K |

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160. Vpenjalna sila do 6000 N.

Tehnični opis

| | |
|-------------------|----------|
| Presek vodila | 28×11 mm |
| Območje vpenjanja | 800 mm |
| Prevesna dolžina | 120 mm |
| Vrsta izdelka | Spone |

Pribor

Garnitura pritisnih kap8-delna Ø pritisne plošče 37 mm

860115 37