



Vijačna spona iz magnezija, z ročico, Vpenjalne letve: 250mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 860750 250 |
| GTIN | 4008158027258 |
| Razred artikla | 83K |

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust iz **magnezija** (izdelana s tlačnim litjem), **izjemno čvrsta in ekstremno lahka**. Tračnica iz vlečenega svetlega jekla, galvansko cinkana. Vpenjalna ročica, premična pritisna ploščica in zaskok iz **gibke umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, odporne proti lomu**. Nepremični lok s snemljivo kapo iz umetne mase, pod njo križna prizma za vpenjanje okroglih delov. Vpenjalna ročica z zobatim segmentom, ki se samodejno zaskoči. Odpiranje s pomočjo kljuke za sprostitvev.

Uporaba:

Za **hitro** in preprosto **vpenjanje z veliko vpenjalno silo**.

Tehnični opis

| | |
|-------------------|----------|
| Masa | 0,355 kg |
| Območje vpenjanja | 250 mm |
| Prevesna dolžina | 80 mm |
| Presek vodila | 20×5 mm |

Vrsta izdelka

Spone